



Batteridrevet båndsliber, Type: M18FBTS75



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077331 M18FBTS75
GTIN	4058546374082
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Effektiv batteridrevet M18-båndsliber med børsteløs POWERSTATE™-motor sørger for hurtig materialefjernelse og reduceret varmeudvikling.

- **Ækvivalent vekselstrømeffekt 900 watt.**
- **Driftstid op til 20 minutter med et 5,0 Ah batteri.**
- **Grebet, der kan justeres uden brug af værktøj, muliggør optimal håndtering af sliberen til alle opgaver.**
- **„Flush To Wall” gør det muligt at anvende båndsliberen tæt på en lodret flade eller i snævre hjørner.**
- **Der er mulighed for anvendelse med støvpose eller ekstern udsugning.**

Leveringsomfang:

Uden batteri og uden lader, inklusive støvpose, i æske.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073808 - nr. 073840. Passende slibebånd finder du under nr. 558014.

Teknisk beskrivelse

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type HB 18 V

Antal medfølgende akkuer	0
Batteritype	Lithium-ion
Slibebånd, bredde	75 mm
Slibeflade	90 × 135 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Båndhastighed	230 - 410 m/min
Batterispænding	18 V
Vægt uden batteri	3,9 kg
Slibebånd, længde	457
Produkttype	Båndslibere