



Vinkelsliber GWS, Type: 14-125



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077109 14-125
GTIN	4059952576466
Artikelklasse	03C

Beskrivelse

Udførelse:

Effektiv 1.400 W motor og længere levetid: Maksimal produktivitet takket være højere ydelse og bedre robusthed.

Fremragende, ergonomisk grebsomkreds: Førsteklasses ergonomi takket være betydeligt reduceret grebsomkreds.

KickBackControl, blød opstart, genstartsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse, vibrationsdæmpning og forvalg af omdrejningstal.

Leveringsomfang:

Inklusive vridningsstabil beskyttelseskærm, spændesæt, ekstra håndgreb.

Teknisk beskrivelse

Omdrejningstalområde	11500 min ⁻¹
Genstartsspærre	ja
Bemærk	KickBack-kontrol, blød start
Kickbackstop	ja
Energiforsyning	Med kabel
Emballage	Pap
Nominel spænding	230 V
Maks. skive-Ø	125 mm

Producentbetegnelse	GWS 14-125
Tilslutningsgevind	M14
Netspænding	230 V
Vægt	2,3 kg
Netfrekvens	50 Hz
Blød opstart	ja
Effektforbrug	1400 W
Produkttype	Vinkelsliber