



## Akku-slagskruemaskine, Type: M12FID2-2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	074014 M12FID2-2
GTIN	4058546376710
Artikelklasse	03L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Robuste og kraftfulde FUEL™ batteri-slag nøgler med børsteløs POWERSTATE™ EC-motor.
- Lang motorlevetid og høj energieffektivitet.
- Stabilt metalgearhus og ergonomisk mellemhåndtag med softgrip.
- Batteri-ladetilstandsindikator.
- LED-belysning af arbejdsområdet.
- Med højre- / venstreløb og elektronisk styring af omdrejningstallet.
- REDLINK PLUS™-elektronik – enestående effektstyring.
- DRIVE CONTROL™ muliggør hurtigt skift mellem effekttrinnene med forskellige omdrejningstal- og momentindstillinger.

Kompakt slag nøgle (længde 127 mm) med 1/4 tomme HEX-bitholder.

#### Fordel:

Topmodel FUEL™.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 2x Li-ion-akkuer, oplader, HD-boks.

### Teknisk beskrivelse

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9)	M14
Batterispænding	12 V
Værktøjsholder, mål	1/4 tommer
Slagtal 2. trin	0 - 2900 min <sup>-1</sup>
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
egnet til materiale	Stål
Producentbetegnelse	M12 FID2-202X
Akku-kapacitet	2 Ah
Værktøjsholder, drevprofil	HEX (E 6,3)
Typisk anvendelse	Strong
Vægt	0,9 kg
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. moment, 1. trin	170 Nm
Slagtal 3. trin	0 - 3600 min <sup>-1</sup>
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Maks. vibration iht. EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
Slagtal 1. trin	0 - 1700 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Slagnøgle

## Tilbehør

Li-Ion system M4B2/M12B2 Akku-type MB12	073814 MB12
Li-Ion system M12B4 Akku-type MB12	073815 MB12
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C