



## Akku-bore-/skruemaskine uden akku og lader, Type: M12FDD2-2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070214 M12FDD2-2
GTIN	4058546376666
Artikelklasse	03L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### MILWAUKEE – batteri-bore-skrue-maskine

Sejtrækkende 2-gears batteri-bore-skrue-maskiner med højre-/venstreløb.

Robust **metalgearhus** af hensyn til lang levetid.

**FIXTEC hurtigspændepatron i metal** med spindel-lås.

LED-belysning af arbejdsområdet. Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.

- **Børsteløs POWERSTATE™-motor med større ydelse samtidigt med mere kompakt konstruktion (længde 168 mm).**
- **REDLINK PLUS™ elektronik til intelligent effektstyring og overbelastningsbeskyttelse.**
- **16 elektroniske momentindstillinger plus boretrin.**

#### Fordel:

REDLINK PLUS™-elektronik.

#### Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du fra nr. 073815 og nr. 073840.

### Teknisk beskrivelse

Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
----------------------------------	-------------

Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Maks. moment, hård	37 Nm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Maks. spiralbor-Ø i træ	35 mm
Vægt	1,2 kg
Maks. omdrejningstal 2. gear	1700 min <sup>-1</sup>
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Typisk anvendelse	Strong
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
egnet til materiale	Træ
egnet til materiale	Træ
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	12V, 2 hastigheder
USP2	Børsteløs motor, spændeområde for hurtigspændepatron 1,5-13, uden batteri og lader

## Tilbehør

Vinkelskruetrækkerforsats Type WB1	073920 WB1
Vinkelskruetrækkerforsats Type OSD2	073920 OSD2
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Li-Ion system M4B2/M12B2 Akku-type MB12	073814 MB12
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC