



Batteridrevet bore-/skruemaskine, Type: M12FDD2-4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070210 M12FDD2-4
GTIN	4058546029906
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

MILWAUKEE – batteri-bore-skrue-maskine Sejtrækkende 2-gears batteri-bore-skrue-maskiner med højre-/venstreløb. REDLITHIUM™-batterier med **enkelcelleovervågning** og **opladningsindikator**. Robust **metalgearhus** af hensyn til lang levetid. **FIXTEC hurtigspændepatron i metal** med spindel-lås. LED-belysning af arbejdsområdet. Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.

- **Børsteløs POWERSTATE™-motor med større ydelse samtidigt med mere kompakt konstruktion (længde 168 mm).**
- **REDLINK PLUS™ elektronik til intelligent effektstyring og overbelastningsbeskyttelse.**
- **16 elektroniske momentindstillinger plus boretrin.**

Fordel:

REDLINK PLUS™-elektronik.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 × 12 V / 4,0 Ah lithium-ion-akku, lader, bælteclips, HD-boks.

Bemærk:

Tilhørende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073814, nr. 073815, nr. 073829 und nr. 073840.

Teknisk beskrivelse

Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Energiforsyning	Akkudrevet
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Typisk anvendelse	Strong
Akku-kapacitet	4 Ah
Antal medfølgende akkuer	2
Producentbetegnelse	M12FDD-402X
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Batterispænding	12 V
egnet til materiale	Stål
egnet til materiale	Træ
Batteritype	Lithium-ion
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 450 min ⁻¹
Vægt	1,4 kg
Maks. spiralbor-Ø i træ	35 mm
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Maks. moment, hård	44 Nm
Maks. omdrejningstal 2. gear	1700 min ⁻¹
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Produkttype	Bore-/skruemaskine

Tilbehør

Li-Ion system M12B4 Akku-type MB12	073815 MB12
Vinkelskruetrækkerforsats Type WB1	073920 WB1
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC

Vinkelskruetrækkerforsats Type OSD2

073920 OSD2