



Batteridrevet bore-/skruemaskine, Type: M12FDD2-6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070210 M12FDD2-6
GTIN	4058546029920
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

MILWAUKEE – batteri-bore-skrue-maskine Sejtrækkende 2-gears batteri-bore-skrue-maskiner med højre-/venstreløb. REDLITHIUM™-batterier med **enkelcelleovervågning** og **opladningsindikator**. Robust **metalgearhus** af hensyn til lang levetid. **FIXTEC hurtigspændepatron i metal** med spindel-lås. LED-belysning af arbejdsområdet. Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.

- **Børsteløs POWERSTATE™-motor med større ydelse samtidigt med mere kompakt konstruktion (længde 151 mm).**
- **REDLINK PLUS™ elektronik til intelligent effektstyring og overbelastningsbeskyttelse.**
- **16 elektroniske momentindstillinger plus boretrin.**

Fordel:

REDLINK PLUS™-elektronik.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 × 12 V / 6,0 Ah lithium-ion-akku, lader, bælteclips, HD-boks.

Bemærk:

Tilhørende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073814, nr. 073815, nr. 073829 und nr. 073840.

Teknisk beskrivelse

Maks. spiralbor-Ø i træ	35 mm
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Producentbetegnelse	M12FDD-602X
egnet til materiale	Træ
egnet til materiale	Træ
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Batteritype	Lithium-ion
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 450 min ⁻¹
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Batterispænding	12 V
Maks. omdrejningstal 2. gear	1700 min ⁻¹
Vægt	1,5 kg
Maks. moment, hård	44 Nm
Akku-kapacitet	6 Ah
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Antal medfølgende akkuer	2
Energiforsyning	Akkudrevet
Typisk anvendelse	Strong
Produkttype	Bore-/skruemaskine

Tilbehør

Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Vinkelskruetrækkerforsats Type OSD2	073920 OSD2
Vinkelskruetrækkerforsats Type WB1	073920 WB1
Li-Ion system M12B6 Akku-type MB12	073829 MB12

Batterilader Type M1218FC

073840 M1218FC