



Nålemarkør FlyMarker® mini 120/45 Batteridrift., Akku-kapacitet: 2X8Ah



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085753 2X8
GTIN	
Artikelklasse	04F

Beskrivelse

Udførelse:

Til permanent mærkning / markering / skrift på enkeltdele og seriedele i meget forskellige materialer (stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing, kunststoffer, værktøjsstål, hærdet stål op til 62 HRC etc.).

- Kraftigt, elektromagnetisk markørnålsdrev.
- Enkel software med intuitiv betjening, med adgangskodebeskyttelse og parametervisning med nyt design, der giver et hurtigt overblik over alle programlinjer
- Stort 4,3-tommers farvedisplay
- Den nyeste processorteknologi giver en flydende menunavigation og en meget hurtig opstart (boot-tid).
- 1:1-visning af markeringsfeltet på displayet.
- Hus i brudsikkert og glasfiberforstærket kunststof.
- Interfaces: USB-A, USB-B og ethernet.
- Skrifttype: Punktmatrix i raster 5×7 eller 9×13, skrifthøjde 1,0-10,0 mm og derover.
- Skrifttype til en skriftstørrelse over 10,0 mm fås på forespørgsel.
- Fremragende dobbelte linearføringer af hensyn til præcise mærkningsresultater.
- Mærkning af runde dele radial og aksial samt cirkelbuemærkning.

Ekstremt handy, 100 % mobilt **akku-håndmarkeringssystem** med touch-brugeroverflade og stort 4,3-tommers farvedisplay.

Leveringsomfang:

Inklusive integreret værktøj og HM-markørnål 90°. Stillevinkelbeslag med skridsikkert underlag, indstillingslære og transportkuffert, **2 x 18 V lithium-ion-akkuer**, lader.

Teknisk beskrivelse

Skrifthøjde	1 - 10 mm
Akku-kapacitet	8 Ah
Nominel spænding	18 V
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	2
Energiforsyning	Akkudrevet
Interface	USB-interface
maks. markeringsfeltbredde	120 mm
maks. markeringsfelthøjde	45 mm
Produkttype	Målemarkør