



Batteridrevet håndstøvsuger, Type: M18CV-0



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070233 M18CV-0
GTIN	4002395289998
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Effektiv 18 V håndstøvsuger til træ, metal og grov snavs.

- **HEPA-filter fanger 99,97 % af alle støvpartikler.**
- **Rude til nem kontrol af snavsmængden i opsamlingsbeholderen.**
- **Låsbar knap til kontinuerlig drift.**

Leveringsomfang:

Uden batteri og uden lader.

Inklusive fleksibel sugeslange, 2 forlængerrør, fugedyse, grovsmudsdyse.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073808 - nr. 073840.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende akkuer	0
Volumenstrøm	1019 l/min
Vægt uden batteri	1,6 kg
Længde, sugeslange	1,2 m
Batteritype	Lithium-ion
Batterispænding	18 V
Beholdervolumen	2,5 l

Producentbetegnelse	M18CV-0
Energiforsyning	Akkudrevet
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type HB 18 V
Produkttype	Udsugning