

Ramme type S610-M18-U, dybde 1100 mm, Højde: 3500mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	991322 3500
GTIN	4058255104291
Artikelklasse	96P

Beskrivelse

Udførelse:

Rammeprofiler med gitterafstivning. Massive bundplader overfører belastningen til gulvet. Leveres inklusive 4 gulvankre og 2 underlagsplader på 2 mm pr. ramme.

Beskrivelse:**Opstillingsmål:****Samlet reollængde:**

Til gavlrammer S610-M18-U: Nominel længde + antal gavle × 86 mm.

Passer til:

Pallereoler fra produktionsår 08/2018.

Lakering:

Omtrent som RAL 5017 trafikblå **pulverlakeret**.

Bemærk:

Den nødvendige bæreevne for reolenheden bestemmes af rammetypen. Se i denne forbindelse belastningstabellen.

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Til reoler op til produktionsår 05/2022 må vanger kun anvendes til udskiftning ved beskadigelse. Ved ændring af reolen, f.eks. montering af ekstra vangeniveauer, skal der foretages en ny beregning i henhold til DIN EN 15512:2020.

Teknisk beskrivelse

Rammeprofil, type	S610-M18-U
Brugsområde	Pallereol
Højde	3500 mm
Dybde	1100 mm
Produktnavnsegenskab	dybde 1100 mm
Produkttype	Søjleramme