

## Ramme type S610-M18-U, dybde 1100 mm, Højde: 2500mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 991322 2500   |
| GTIN                | 4058255104277 |
| Artikelklasse       | 96P           |

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Rammeprofiler med gitterafstivning. Massive bundplader overfører belastningen til gulvet. Leveres inklusive 4 gulvankre og 2 underlagsplader på 2 mm pr. ramme.

**Beskrivelse:****Opstillingsmål:****Samlet reollængde:**

Til gavlrammer S610-M18-U: Nominel længde + antal gavle × 86 mm.

**Passer til:**

Pallereoler fra produktionsår 08/2018.

**Lakering:**

Omtrent som RAL 5017 trafikblå **pulverlakeret**.

**Bemærk:**

Den nødvendige bæreevne for reolenheden bestemmes af rammetypen. Se i denne forbindelse belastningstabellen.

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Til reoler op til produktionsår 05/2022 må vanger kun anvendes til udskiftning ved beskadigelse.

Ved ændring af reolen, f.eks. montering af ekstra vangeniveauer, skal der foretages en ny beregning i henhold til DIN EN 15512:2020.

### Teknisk beskrivelse

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Højde                | 2500 mm       |
| Rammeprofil, type    | S610-M18-U    |
| Brugsområde          | Pallereol     |
| Dybde                | 1100 mm       |
| Produktnavnsegenskab | dybde 1100 mm |
| Produkttype          | Søjleramme    |