



## LED-lommelygte med batteri, Type: 170



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081364 170
GTIN	4062406942595
Artikelklasse	02A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robust genopladelig LED-lommelygte i eloxeret aluminium. **2-trins kredsløb** med ekstra **Boost-funktion** giver en **fremragende lyseffekt** til alle anvendelsessituationer. Fokusering med én hånd muliggør en hurtig og enkel regulering af lyskeglen.

- **Opladnings- og afladningskontrol ved hjælp af farvet LED i kontakten.**
- **Lang funktionstid med konstant lyseffekt.**
- **USB-C-ladeport.**
- **Rullesikring.**
- **Med lampehoved, der kan fokuseres.**

#### Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive USB-C-ladekabel og akku. Med håndstrop.

#### Bemærk:

Egnede reservebatterier kan findes under nr. 081365

### Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Akkudrevet
Samlet længde	164 - 176 mm
Akku-kapacitet	2,9 Ah
CRI-værdi	>80

Lysnet	500 lm
Brændetid	2 h
Vægt	160 g
Lysvarighed, trin 2	4,5 h
Batteritype	Lithium-ion
Hoved-Ø	32 mm
Antal medfølgende akkuer	1
Batteri, udskifteligt	ja
Brændetid med Boost	30 s
Lommelygtefunktion	Fokus
Batterispænding	3,7 V
Lysnet Boost	900 lm
Lyskilde	LED-lampe
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Lysnet, trin 2	200 lm
Produkttype	Lommelygte

---

## Tilbehør

Reservebatteri 18650	081365 18650
----------------------	--------------