



## LED-lommelygte med batteri, Type: 130



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081362 130
GTIN	4062406942571
Artikelklasse	02A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robust genopladelig LED-lommelygte i eloxeret aluminium. **2-trins kredsløb** med ekstra **Boost-funktion** giver en **fremragende lyseffekt** til alle anvendelsessituationer. Fokusering med én hånd muliggør en hurtig og enkel regulering af lyskeglen.

- **Opladnings- og afladningskontrol ved hjælp af farvet LED i kontakten.**
- **Lang funktionstid med konstant lyseffekt.**
- **USB-C-ladeport.**
- **Rullesikring.**
- **Med lampehoved, der kan fokuseres.**

#### Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive USB-C-ladekabel og akku. Med håndstrop.

#### Bemærk:

Egnede reservebatterier kan findes under nr. 081365

### Teknisk beskrivelse

Brændetid	1 h
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Samlet længde	118 - 130 mm
Lysnet	300 lm

Vægt	70 g
Antal medfølgende akkuer	1
Akku-kapacitet	0,9 Ah
Energiforsyning	Akkudrevet
Lysnet, trin 2	100 lm
Batteri, udskifteligt	ja
Batterispænding	3,7 V
Lommelygtefunktion	Fokus
Batteritype	Lithium-ion
Hoved-Ø	26 mm
Lysnet Boost	450 lm
Lysvarighed, trin 2	2,5 h
Lyskilde	LED-lampe
CRI-værdi	>80
Brændetid med Boost	30 s
Produkttype	Lommelygte

---

## Tilbehør

Reservebatteri 14500	081365 14500
----------------------	--------------