



LED-stiftlampe med batteri, Type: 120



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081360 120
GTIN	4062406942557
Artikelklasse	02A

Beskrivelse

Udførelse:

Robust genopladelig LED-lommelygte i eloxeret aluminium. **2-trins kredsløb** med ekstra **Boost-funktion** giver en **fremragende lyseffekt** til alle anvendelsessituationer. Fokusering med én hånd muliggør en hurtig og enkel regulering af lyskeglen.

- **Opladnings- og afladningskontrol ved hjælp af farvet LED i kontakten.**
- **Lang funktionstid med konstant lyseffekt.**
- **USB-C-ladeport.**
- **Rullesikring.**
- **Med lampehoved, der kan fokuseres.**

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-C-ladekabel og akku. Med håndstrop.

Bemærk:

Egnede reservebatterier kan findes under nr. 081365

Teknisk beskrivelse

Batteritype	Lithium-ion
Lysnet Boost	130 lm
Brændetid med Boost	30 s
Batteri, udskifteligt	ja
Hoved-Ø	18 mm

Brændetid	1 h
Akku-kapacitet	0,32 Ah
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Lysvarighed, trin 2	3 h
Energiforsyning	Akkudrevet
Lyskilde	LED-lampe
Vægt	29,5 g
Samlet længde	112 - 120 mm
Batterispænding	3,7 V
Lysnet	80 lm
Lommelygtefunktion	Fokus
Antal medfølgende akkuer	1
Lysnet, trin 2	30 lm
CRI-værdi	>80
Produkttype	Lommelygte

Tilbehør

Reservebatteri 10440	081365 10440
----------------------	--------------