



## LED-lommelygte med batteri, Type: 150



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081363 150
GTIN	4062406942588
Artikelklasse	02A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robust genopladelig LED-lommelygte i eloxeret aluminium. **2-trinsekredsløb** med ekstra **Boost-funktion** giver en **fremragende lyseffekt** til alle anvendelsessituationer. Fokusering med én hånd muliggør en hurtig og enkel regulering af lyskeglen.

- **Opladnings- og afladningskontrol ved hjælp af farvet LED i kontakten.**
- **Lang funktionstid med konstant lyseffekt.**
- **USB-C-ladeport.**
- **Rullesikring.**
- **Med lampehoved, der kan fokuseres.**

#### Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive USB-C-ladekabel og akku. Med håndstrop.

#### Bemærk:

Egnede reservebatterier kan findes under nr. 081365

### Teknisk beskrivelse

Lysnet, trin 2	140 lm
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Hoved-Ø	28 mm
Samlet længde	144 - 154 mm
Energiforsyning	Akkudrevet

Akku-kapacitet	1,6 Ah
Batteri, udskifteligt	ja
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	1
Lysnet	400 lm
Lommelygtefunktion	Fokus
Lysvarighed, trin 2	5 h
Batterispænding	3,7 V
CRI-værdi	>80
Brændetid	1,5 h
Lyskilde	LED-lampe
Brændetid med Boost	30 s
Vægt	95 g
Lysnet Boost	700 lm
Produkttype	Lommelygte

## Tilbehør

Reservebatteri 16650	081365 16650
----------------------	--------------