



LED-stiftlampe med batteri, Type: 160



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081361 160
GTIN	4062406942564
Artikelklasse	02A

Beskrivelse

Udførelse:

Robust genopladelig LED-lommelygte i eloxeret aluminium. **2-trins kredsløb** med ekstra **Boost-funktion** giver en **fremragende lyseffekt** til alle anvendelsessituationer. Fokusering med én hånd muliggør en hurtig og enkel regulering af lyskeglen.

- **Opladnings- og afladningskontrol ved hjælp af farvet LED i kontakten.**
- **Lang funktionstid med konstant lyseffekt.**
- **USB-C-ladeport.**
- **Rullesikring.**
- **Med lampehoved, der kan fokuseres.**

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-C-ladekabel og akku. Med praktisk lommeclips.

Bemærk:

Egnede reservebatterier kan findes under nr. 081365

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Akkudrevet
Lysnet, trin 2	50 lm
Lysnet Boost	250 lm
Brændetid	1 h
Antal medfølgende akkuer	1

Samlet længde	154 - 161 mm
Batteritype	Lithium-ion
Hoved-Ø	18 mm
Batterispænding	3,7 V
Vægt	41 g
Lysnet	150 lm
Akku-kapacitet	0,6 Ah
Lyskilde	LED-lampe
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Lysvarighed, trin 2	3 h
Lommelygtefunktion	Fokus
Batteri, udskifteligt	ja
CRI-værdi	>80
Brændetid med Boost	30 s
Produkttype	Lommelygte

Tilbehør

Reservebatteri 10840	081365 10840
----------------------	--------------