

AEG

Batteridrevet bore-/skruemaskine, Type: BS18C3BL4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070222 BS18C3BL4
GTIN	4058546362188
Artikelklasse	07A

Beskrivelse

Udførelse:

AEG – akku-bore-/skruemaskiner

- Robuste, handy 2-trins akku-bore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.
- FIXTEC-hurtigspændepatron med spindellås.
- Greb med softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
- LED-belysning af arbejdsområdet.
- 13 mm metalborepatron.
- 24-trins momentindstilling.
- Ekstremt handy og kompakt.
- Metalgearhus

Udførelse reklametekst:

- Robuste, handy 2-gears-batteribore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.
- FIXTEC-hurtigspændepatron med spindellås.
- Greb med softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.

Leveringsomfang:

Inklusive 2x 18V / 4,0 Ah PRO Li-Ion SHD batteri, lader, bælteclips, kuffert.

Bemærk:

Tilhørende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073820 og nr. 073846 - nr. 073848.
Passende ladere og startsæt finder du under nr. 073841 og nr. 073844.

Teknisk beskrivelse

Batterispænding	18 V
Emballage	Kuffert
Vægt	5,88 kg
Motorkonstruktion	Brushless
Antal medfølgende akkuer	2
Maks. spiralbor-Ø i træ	65 mm
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Maks. moment, hård	110 Nm
Batteritype	Lithium-ion
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 500 min ⁻¹
Maks. omdrejningstal 2. gear	0 - 2100 min ⁻¹
Producentbetegnelse	BS18C3BL-402C
Energiforsyning	Akkudrevet
Akku-kapacitet	4 Ah
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	18V
USP2	FIXTEC-hurtigspændeborepatron, med Softgrip