

Mitutoyo

Vippeindikator, lille udførelse, Måleområde pr. retning / kabinet-Ø:
0,25/29mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	436265 0,25/29
GTIN	4946368850498
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:

Ultrapræcise vippeindikatorer med ædelstenslejret målemekanisme i handy, robust udførelse. Hus og svalehaleholdeprismer er fremstillet i ét stykke, hvorved opspændingen er yderst bøjningsstabil. Korrosionsbeskyttelse takket være husets matforkromning.

Vippeindikatorer med **lang følerarm. 1/100-aflæsning.**

Kabinet uden holdeprismer. Med reverserbar skiftearm til ændring af måleretningen. Spændeskift påskruet.

Mitutoyo – Målesystem med ædelstenslejer og målekugle i hårdmetal. Upåvirkelig over for magnetfelter.

Fordel:

- **Måleretningsomskifter til nemt skift af måleretningen.**
- **Ædelstenslejrrede præcisionstandhjul sikrer en jævn og præcis måling.**

Anvendelse:

Som nøjagtigt sammenligningsmåleapparat til kontrol af afvigelser fra nominelt mål til test af rundløbsnøjagtighed, indvendige målinger, kontrol af parallelitet og planhed samt positionering af emner.

Leveringsomfang:

Inklusive spændetap Ø 8 mm.

Specialtilbehør:

Firkantholder nr. 436510, centreringsholder nr. 436512, målestativ med led nr. 359680.

Reservedel:

Reserveføler med HM- eller rubinkugle kan leveres på forespørgsel.

Bemærk:

Yderligere oplysninger DIN 2270: Aflæsning 0,01 – Afvigelsesinterval 10 µm, samlet afvigelsesinterval 14 µm, måleværdi-hystereseinterval 4 µm.

Teknisk beskrivelse

Måleværdi-hystereseinterval f_u	4 µm
Målekugle-Ø	2 mm
Samlet tolerance $f_{i,alt}$	14 µm
Aflæsning	0,01 mm
Måleområde i hver retning	0,25 mm
Følearmslængde	33,3 mm
Indspændingsskaft-Ø h6	8 mm
Serie	513
Målekraft	0,3 N
Svingeområde	2×95 grader
Kabinet-Ø	29 mm
Afvigelsesinterval f_e	10 µm
Norm	DIN 2270
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	C5
Produkttype	Vippeindikator

Services

KalibreringVippeindikator Type ANALOG	023330 ANALOG
DAkS-kalibreringVippeindikator Type ANALOG	023340 ANALOG

Tilbehør

Målestativ med led Aktionsradius 120 mm	359680 120
Centreringsholder Type	436512
Firkantholder til puppiføler	436510