

**HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 7,5mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | GG4031 7,5    |
| GTIN                | 4067263101871 |
| Artikelklasse       | GGN           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**HOLEX CleverDrill:** Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

**Som nr. 114031.**

**Anbefaling:****Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_C - 1,5 \times D_C$$

**Bemærk:**

**Efterfølgerprodukt for nr. 114030.**

Str. 13,5 – 16: Med forskudt skaft-Ø 12,7 mm.

**Teknisk beskrivelse**

|  |               |
|--|---------------|
| Tilspænding f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,07 mm/o     |
| Norm   | DIN 338       |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>                       | 7,5 mm        |
| Spidsvinkel                                  | 118 grader    |
| Skaft  | Cylinderskaft |
| Antal skær Z                                 | 2             |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| anbefalet maksimal boreddybde $L_2$ | 57,8 mm     |
| Tolerance, nom. $\emptyset$         | h8          |
| Spånnotlængde $L_c$                 | 69 mm       |
| Nominel $\emptyset D_c$             | 7,5 mm      |
| Samlet længde $L$                   | 109 mm      |
| Indhold                             | 20          |
| Serie                               | CleverDrill |
| Belægning                           | ubelagt     |
| Skæremateriale                      | HSS         |
| Type                                | N           |
| Indvendig køling                    | nej         |
| Farvering                           | uden        |
| Produkttype                         | Spiralbor   |

## Brugerdata

|                               | Egnet til      | $V_c$    | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------|----------|
| Aluminiumskunststoffer        | betinget egnet | 80 m/min | N        |
| Aluminium (med korte spåner)  | betinget egnet | 60 m/min | N        |
| Alu > 10% Si                  | betinget egnet | 50 m/min | N        |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 35 m/min | P        |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 32 m/min | P        |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 22 m/min | P        |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | betinget egnet | 18 m/min | P        |
| GG (G)                        | betinget egnet | 30 m/min | K        |
| CuZn                          | egnet          | 40 m/min | N        |
| Olie                          | egnet          |          |          |
| våd, maksimal                 | egnet          |          |          |

**Tilbehør**

|   |               |
|---|---------------|
| HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114031 som opfyldningsæt Type 1-13   | 115056 1-13   |
| HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114031 med kassette Type 6-10        | 115051 6-10   |
| HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114031 med kassette Type 1-10,5      | 115051 1-10,5 |
| HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114031 som opfyldningsæt Type 1-10   | 115056 1-10   |
| HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114031 med kassette Type 1-13        | 115051 1-13   |
| HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114031 som opfyldningsæt Type 1-10,5 | 115056 1-10,5 |
| HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114031 med kassette Type 1-10        | 115051 1-10   |
| HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114031 som opfyldningsæt Type 6-10   | 115056 6-10   |
| HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 7,5              | 114031 7,5    |