

**HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS N, ubelagt, Ø DC h8: 15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG4031 15
GTIN	4067263102038
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:**

**HOLEX CleverDrill:** Stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

**Som nr. 114031.**

**Anbefaling:****Maksimal boreddybde:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Bemærk:**

**Efterfølgerprodukt for nr. 114030.**

Str. 13,5 – 16: Med forskudt skaft-Ø 12,7 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	2
Spånnotlængde $L_c$	114 mm
Skaft	Cylinderskaft
Spidsvinkel	118 grader
Tolerance, nom. Ø	h8
Nominel Ø $D_c$	15 mm

anbefalet maksimal boreddybde $L_2$	91,5 mm
Samlet længde L	169 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/o
Skaft-Ø $D_s$	12,7 mm
Norm	DIN 338
Indhold	20
Serie	CleverDrill
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Type	N
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	80 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	60 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	18 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	30 m/min	K
CuZn	egnet	40 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

---

**Tilbehør**

HOLEX CleverDrill Spiralbor HSSN Ø DC h8 (mm eller tommer) 15

---

114031 15