


**Garant****GARANT Diabolo HM-radiusfræser HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	207342 14
GTIN	4045197599858
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse****Udførelse:****GARANT Diabolo:**

Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner.

Tolerance: Radiuskontur = **±0,005 mm.****Teknisk beskrivelse**

Antal tænder Z	2
Skær-Ø D <sub>c</sub>	14 mm
Tilspænding f <sub>z</sub> til kopifræsning i stål < 65 HRC	0,085 mm
Tilspænding f <sub>z</sub> til beskæring i stål < 65 HRC	0,085 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Samlet længde L	75 mm
Skærlængde L <sub>c</sub>	18 mm
Spiralvinkel	30 grader
Radius R	7 mm
Serie	Diabolo
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard

Type	H
Tolerance, nom. Ø	f8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,2×D ved beskæring
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,05×D ved kopifræsning
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	rød
Produkttype	Helradius- og kuglefræser

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
Stål < 50 HRC	egnet	190 m/min	H
Stål < 55 HRC	egnet	170 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	150 m/min	H
Stål < 65 HRC	egnet	110 m/min	H
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		