



## Varmekamera, Type: 865S



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474040 865S
GTIN	4029547024771
Artikelklasse	47E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kamera til visning ved hjælp af infrarød stråling. Med fremragende billedkvalitet og lav temperaturopløsning er også meget små temperaturforskelle registrerbare. På den måde er det muligt at foretage både en kvalitativ og kvantitativ temperaturanalyse. **Auto-Hot-Cold-Spot-registrering.** **Scale Assist:** Indstiller automatisk en passende skala til måling af de registrerede værdier.

#### Anvendelse:

Til forebyggende vedligeholdelse for at overvåge både mekaniske og elektriske anlæg eller produktionsprocesser. Egner sig især til vedligeholdelse, byggeri, varme- og installationsområdet samt Facility Management og installationsteknik.

#### Leveringsomfang:

Inklusive USB-kabel, strømforsyning, lithium-ion-akku, professionel software (gratis download), idriftsættelsesvejledning, kort vejledning og kalibreringsprotokol samt kuffert.

### Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Akkudrevet
Synsfelt	31×23 grader

Minimal fokuseringsafstand	0,5 m
Detektorstørrelse	320×240 px
Antal medfølgende akkuer	1
Nøjagtighed	±2 °C eller 2 % af måleværdien
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Temperaturområde	-20 - 280 °C
Billedgentagelsesfrekvens	9 Hz
Termisk følsomhed	0,1 K
Displaystørrelse	3,5 tommer
Produkttype	Varmekamera

## Services

KalibreringInfrarød-temperaturmåler Type A	027600 A
--	----------