



Varmekamera, Type: 868S



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474040 868S
GTIN	4029547024788
Artikelklasse	47E

Beskrivelse

Udførelse:

Kamera til visning ved hjælp af infrarød stråling. Med fremragende billedkvalitet og lav temperaturopløsning er også meget små temperaturforskelle registrerbare. På den måde er det muligt at foretage både en kvalitativ og kvantitativ temperaturanalyse. **Auto-Hot-Cold-Spot-registrering. Scale Assist:** Indstiller automatisk en passende skala til måling af de registrerede værdier. **Med integreret 5 megapixel-digitalkamera.** Måleapparatet kan forbindes med din smartphone via Bluetooth og **testo Thermography-appen**. Intuitiv betjening i moderne design med kakler.

Anvendelse:

Til forebyggende vedligeholdelse for at overvåge både mekaniske og elektriske anlæg eller produktionsprocesser. Egner sig især til vedligeholdelse, byggeri, varme- og installationsområdet samt Facility Management og installationsteknik.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-kabel, strømforsyning, lithium-ion-akku, professionel software (gratis download), idriftsættelsesvejledning, kort vejledning og kalibreringsprotokol samt kuffert.

Teknisk beskrivelse

Nøjagtighed	±2 °C eller 2 % af måleværdien
Billedgentagelsesfrekvens	9 Hz
Energiforsyning	Akkudrevet
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Minimal fokuseringsafstand	0,5 m
Detektorstørrelse	320×240 px
Termisk følsomhed	0,08 K
Antal medfølgende akkuer	1
Synsfelt	31×23 grader
Temperaturområde	-30 - 650 °C
Displaystørrelse	3,5 tommer
Produkttype	Varmekamera

Services

KalibreringInfrarød-temperaturmåler Type A	027600 A
--	----------