



Digital mikrometerskrue, Måleområde: 0-25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	421492 0-25
GTIN	4062406051488
Artikelklasse	42B

Beskrivelse

Udførelse:

Letlæseligt display. HM-bestykkede måleflader.
Digital og analog aflæsning. Støv- og stænkvandsbeskyttet metalhus.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032. 1 kugle til måling af krumme overflader.

Teknisk beskrivelse

Fejlgrænse	4 µm
Energiforsyning	Batteridrevet
Spindel-Ø	6,5 mm
Kalibrering	B1
Antal medfølgende batterier	1
Batteritype	Knapcellebatteri
Spindelstigning	0,5 mm
Aflæsning	0,001 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 54

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Måleområde	0 - 25 mm
Norm	DIN 863
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

DAkkS-kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100
Kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm	022000 25

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------