



## Digital mikrometerskrue med målespids, Måleområde: 0-25mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	421727 0-25
GTIN	4062406063252
Artikelklasse	42B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Let aflæseligt digitaldisplay med ekstra analog aflæsning. Robust metalkabinet. Roterende målespindel, måleflader forsynet med hårdmetal

#### Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

### Teknisk beskrivelse

Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Aflæsning	0,001 mm
Aflæsning	0,00005 tommer
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Kalibrering	B1
Energiforsyning	Batteridrevet
Fejlgrænse	4 µm
Batteritype	Knapcellebatteri
Antal medfølgende batterier	1

Norm	DIN 863
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måletromleinddeling	1/50
Produkttype	Mikrometerskrue

### Services

DAkkS-kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100
Kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm	022000 25

### Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
---	------------