

**Digital mikrometerskrue med tallerkenmåleflader, Måleområde: 0-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421729 0-25
GTIN	4062406063269
Artikelklasse	42B

Beskrivelse**Udførelse:**

Let aflæseligt digitaldisplay med ekstra analog aflæsning. Robust metalkabinet.

Stående målespindel

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Teknisk beskrivelse

Målefladernes parallelitet	4 µm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Kalibrering	B1
Fejlgrænse	4 µm
Batteritype	Knapcellebatteri
Aflæsning	0,00005 tommer
Måletallerken- Ø	20 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Aflæsning	0,001 mm
Norm	DIN 863

Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måletromleinddeling	1/50
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

KalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm	022000 25
DAkKS-kalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
---	------------