



## Digital mikrometerskrue til notmåling, Måleområde: 0-25mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	421725 0-25
GTIN	4062406063245
Artikelklasse	42B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Let aflæseligt digitaldisplay med ekstra analog aflæsning. Robust metalkabinet.

Stående målespindel

#### Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

### Teknisk beskrivelse

Batteritype	Knapcellebatteri
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Energiforsyning	Batteridrevet
Aflæsning	0,001 mm
Fejlgrænse	4 µm
Antal medfølgende batterier	1
Kalibrering	B1
Aflæsning	0,00005 tommer
Norm	DIN 863
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks

Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måletromleinddeling	1/50
Produkttype	Mikrometerskrue

### Services

DAkS-kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100
Kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm	022000 25

### Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
---	------------