

**Garant****SOMT 120508 PDER, HB7520, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2121 UNI
GTIN	4062406063337
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Passer til:**GARANT Softcut<sup>®</sup> HSI nr. 214851 – nr. 214857.**Indhold:**

50 × 214885 UNI

**Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$ .**Teknisk beskrivelse**

Indhold	50
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT 120508 PDER
Type	HB7520
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	260 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	240 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	190 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	120 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	70 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

---

## Tilbehør

SOMT 120508 PDER Type UNI

214885 UNI