

Garant**SOMT 120508 PDER, HB7520, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2113 ST900
GTIN	4067263001652
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Passer til:**GARANT Softcut[®] HSI nr. 214851 – nr. 214857.**Indhold:**

50 × 214865 ST900

Bemærk:Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f_z pr. tand	0,2 mm
Indhold	50
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT 120508 PDER
Type	HB7520
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	320 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	300 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	260 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

SOMT 120508 PDER Type ST900

214865 ST900