

Garant**Langhulsfræser, ubelagt, Ø e8 DC: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	191080 10
GTIN	4045197100160
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:**Totallængde iht. **DIN 844 lang.**Skærelængde iht. **DIN 844 kort.**

Endeskærgeometri til dykfræsning.

Anvendelse:Til fræsning af **kilenoter** (borenoter) eller til udfræsninger midt på emnet.**Teknisk beskrivelse**

Antal virksomme skær Z (på omfangsside)	2
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,028 mm
Skær-Ø D_c	10 mm
Skaft-Ø D_s	10 mm
Skærlængde L_c	22 mm
Samlet længde L	95 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Type	N
Tolerance, nom. Ø	e8
Spiralvinkel	30 grader

Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Hjørnefasvinkel	90 grader
Farvering	uden
Produkttype	Langhulsfræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	23 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	23 m/min	K
CuZn	betinget egnet	55 m/min	N
våd, maksimal	egnet		