

Vangepar LNS-DUO 100×50, Vangelængde: 2700mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	991338 2700
GTIN	4058255037407
Artikelklasse	96P

Beskrivelse

Udførelse:

Kasseformede, koldformede profiler med påsvejsede spænder. Hvert spænde har 5 stabile kroge for en optimal lastoverførsel til pallereolstativet. Hyldebelastning indtil 3060 kg pr. vangepar.

Leveringsomfang:

2 stk. vanger til montering i gavlrammerne, inklusive 2 sikringsstifter til hver.

Lakering:

RAL 2004 kraftig orange, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Nye vanger med dybden 50 mm kan kun kombineres parvis med gamle vanger med dybden 40 mm.

Teknisk beskrivelse

Brugsområde	Reol
Vange, type	LNS-DUO 100×50
Vangelængde	2700 mm
Bæreevne pr. vangepar	1545 kg
Vangehøjde	100 mm
Produkttype	Vange/travers