

Vangepar EGN-DUO 120×50, Vangelængde: 2700mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	991346 2700
GTIN	4058255037421
Artikelklasse	96P

Beskrivelse

Udførelse:

Kasseformede, koldformede profiler med påsvejsede spænder. Hvert spænde har 5 stabile kroge for en optimal lastoverførsel til pallereolstativet. Hyldebelastning indtil 3060 kg pr. vangepar.

Leveringsomfang:

2 stk. vanger til montering i gavrammerne, inklusive 2 sikringsstifter til hver.

Lakering:

RAL 2004 kraftig orange, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Nye vanger med dybden 50 mm kan kun kombineres parvis med gamle vanger med dybden 40 mm.

Teknisk beskrivelse

Brugsområde	Reol
Bæreevne pr. vangepar	3060 kg
Vangelængde	2700 mm
Vange, type	LNS-DUO 120×50
Vangehøjde	120 mm
Produkttype	Vange/travers