

Vangepar LNS-DUO 110×50, Vangelængde: 2700mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	991342 2700
GTIN	4058255037414
Artikelklasse	96P

Beskrivelse

Udførelse:

Kasseformede, koldformede profiler med påsvejsede spænder. Hvert spænde har 5 stabile kroge for en optimal lastoverførsel til pallereolstativet. Hyldebelastning indtil 3060 kg pr. vangepar.

Leveringsomfang:

2 stk. vanger til montering i gavrammerne, inklusive 2 sikringsstifter til hver.

Lakering:

RAL 2004 kraftig orange, **pulverlakeret**.

Bemærk:

Nye vanger med dybden 50 mm kan kun kombineres parvis med gamle vanger med dybden 40 mm.

Teknisk beskrivelse

Vangelængde	2700 mm
Vange, type	LNS-DUO 110×50
Brugsområde	Reol
Bæreevne pr. vangepar	2460 kg
Vangehøjde	110 mm
Produkttype	Vange/travers