



LED-arbejdslamper COLOUR MATCH, der giver naturlige farver, Type: SUN4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081513 SUN4
GTIN	5708997356579
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

COLOUR MATCH. Special-LED med høj CRI-værdi til **perfekt farvegengivelse** og ekstremt lang LED-levetid. Perfekt egnet til alle lakerings-, polerings-, rengørings- og forberedelsesopgaver. Dimensioneret til brug i lakerier. **Udskiftelig glaslinse**, der er modstandsdygtig over for alle opløsningsmiddeltyper også ved daglig rengøring. **SUNMATCH 4.** Handy genopladelig LED-arbejdslampe med 180° fleksibelt lampehoved til bearbejdning og tilpasning af farver. Med trinløs CCT SCAN-funktion.

Med trinløs CCT SCAN-funktion. Når lampen aktiveres, scanner den automatisk overfladen af objektet med hele farvespektret. Den kan låses til enhver tid. Optimal til registrering af lakfejl.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive lader og ladestation.

Teknisk beskrivelse

CRI-værdi	95
Lysfarve	Ægte farve

Vægt	270 g
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
ATEX-zone	Ingen
Batterispænding	3,7 V
Samlet længde	203 mm
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	1
Brændetid	2 - 10 h
Energiforsyning	Batteridrevet
Akku-kapacitet	2,6 Ah
Producentbetegnelse	SUNMATCH 4
Lysnet	50 - 500 lm
Totalbredde	89 mm
Produkttype	Arbejdslygte