



Vinkelsliber GWS, Type: 30-230PB



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077153 30-230PB
GTIN	4059952609102
Artikelklasse	03C

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig 230 mm vinkelsliber:

- Effektiv motor med Constant-Electronic, blød opstart og startstrømsbegrænsning.
- Høj grad af brugerbeskyttelse med ekstra Vibration Control-hoved- og ekstragreb, KickBack-stop og genstartsbeskyttelse.
- Drejeligt bøjlegreb til optimal slibning og skæring.
- SDS-hurtigspændemøtrik og spindellås.

Fordel:

Mindre nedetid pga. vedligeholdelsesarbejde

- takket være den kompakte konstruktion og den børsteløse 2800 W motor.

Høj anvendelsesbeskyttelse og komfort

- Bremse.
- Kickback Control.
- Restart Protection.
- Blød opstart.
- værktøjsfri justerbar beskyttelseshætte.
- Vibrationsdæmpende sidehåndtag.

LED-display:

hjælper brugeren med at optimere arbejdsmåden med LED-display.

Strømkabel:

4 meter kabellængde giver komfort på byggepladsen.

Vibration Cancelling Technology:

Dette Vibration Cancelling System opnår de laveste vibrationsniveauer i produktsegmentet og muliggør arbejde uden at blive træt.

Beskyttelseskontakt:

værktøjet deaktiveres øjeblikkeligt, når kontakten slippes.

Leveringsomfang:

Inklusive beskyttelseskærm, ekstragreb.

Inklusive SDS-hurtigspændemøtrik.

Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	2800 W
Kabellængde	4 m
Maks. vibration iht. EN	5 m/s ²
Kickbackstop	ja
Producentbetegnelse	GWS 30-230 PB
Bredde	334 mm
Nominel spænding	230 V
Længde	524 mm
Bemærk	Bremssystem
Bemærk	PROtection-kontakt
Energiforsyning	Med kabel
Genstartsspærre	ja
Dødemandskontakt	ja
Maks. skæredybde	59 mm
Blød opstart	ja
Vægt	5,9 kg
Tilslutningsgevind	M14
Højde	139 mm
Maks. skive-Ø	230 mm
maks. omdrejningstal	6500 min ⁻¹
Produkttype	Vinkelsliber