

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614770 12
GTIN	4067263001119
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse, mål	metrisk
Kæbehøjde h_1	5,3 mm
Nøglelængde L	174 mm
Ringhøjde h_2	9,2 mm
Nøglestørrelse	12 mm
Ring-ØD	23,7 mm
Kæbebredde b	27,6 mm
Ringstilling	0 grader
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

Endestop, på kæber	nej
Holdefunktion, på kæber	nej
med svinghoved	nej
Skralde, reverserbar	nej
Produkttype	Skruenøgle