

Garant**Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614770 14
GTIN	4067263001133
Artikelklasse	61B

Beskrivelse**Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

Kæbebredde b	31,1 mm
Nøglestørrelse	14 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Ring-ØD	27,3 mm
Nøglelængde L	193 mm
Ringhøjde h ₂	9,7 mm
Kæbehøjde h ₁	5,3 mm
Ringstilling	0 grader
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

Endestop, på kæber	nej
Holdefunktion, på kæber	nej
med svinghoved	nej
Skralde, reverserbar	nej
Produkttype	Skruenøgle