

**Garant****Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	614770 16
GTIN	4067263001157
Artikelklasse	61B

**Beskrivelse****Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglelængde L	216 mm
Ring-ØD	30,3 mm
Nøglestørrelse	16 mm
Ringhøjde h <sub>2</sub>	10,7 mm
Kæbehøjde h <sub>1</sub>	5,8 mm
Kæbebredde b	35,1 mm
Ringstilling	0 grader
Antal tænder	72
Vinkel til fornyet greb	5 grader
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

Endestop, på kæber	nej
Holdefunktion, på kæber	nej
med svinghoved	nej
Skralde, reverserbar	nej
Produkttype	Skruenøgle