

**Garant****Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 19mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 614770 19     |
| GTIN                | 4067263001188 |
| Artikelklasse       | 61B           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

I begge sider med letgående, stabile skralder – reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

**Teknisk beskrivelse**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Nøglestørrelse          | 19 mm              |
| Nøglestørrelse, mål     | metrisk            |
| Ringhøjde $h_2$         | 11,6 mm            |
| Kæbebredde $b$          | 41,6 mm            |
| Ring-ØD                 | 34,5 mm            |
| Kæbehøjde $h_1$         | 6,8 mm             |
| Nøglelængde $L$         | 250 mm             |
| Ringstilling            | 0 grader           |
| Antal tænder            | 72                 |
| Vinkel til fornyet greb | 5 grader           |
| Produktionsmetode       | sænksmedet         |
| Materiale               | Krom-vanadium-stål |
| Overflade               | forkromet          |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Endestop, på kæber      | nej        |
| Holdefunktion, på kæber | nej        |
| med svinghoved          | nej        |
| Skralde, reverserbar    | nej        |
| Produkttype             | Skruenøgle |