

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel med mørkegrå Eluplan-plade, Længde: 1500/2mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920012 1500/2
GTIN	4067263001362
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Workstation eLevel – trinløs elektrisk højdeindstilling. Højdeindstilling med elektronisk betjeningspanel. Betjeningspanel med display og memoryfunktion. Ved betjening tilpasses **højden af hele arbejdspladsen.**

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016, **kan ikke konfigureres.**

Løftesøjle eloxeret aluminium, **kan ikke konfigureres.**

Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 **pulverlakeret, ikke konfigureres.**

Bemærk:

- **Bemærk ved anvendelse af kabinetter til montering under bordpladen, at kabinettet ikke må overskride en maksimal højde på 500 mm.**
- **Vigtigt: Anvend forskydelige plader nr. 920350 ved opstilling på række (fare for klemning).**

Størrelserne med .../2 er udført med en anden løfteenhed. De tekniske data svarer til de tidligere løfteenheder med mindre afvigelser. Betjeningspanelet ser anderledes ud på disse størrelser, men fungerer på samme måde.

- **Angivelse af disse artikelnumre kun efter forudgående konsultation med teknisk indkøbsafdeling P93, tlf. +49 89 8391 9165, da den aktuelle tilgængelighed skal kontrolleres.**
- **Overhold den maksimale bæreevne – den må under ingen omstændigheder overskrides! Særligt vigtigt i planlægningen af stolpekonstruktioner.**

Teknisk beskrivelse

Vægt	80 kg
Stiktype indgang	F
Belægning, bordplade	Eluplan (kunststof), (linoleumsbelægning)
Overflade, bordplade	Belægning antistatisk, yderst slidstærk, middelhård, ikke lysægte
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	ja
Model	eLevel
Dybde	800 mm
Belægning, tykkelse	2 mm
Højdeindstilling, trinløs	ja
Nominel spænding	250 V
Materiale, bordplade	Eluplan
Princip for højdeindstilling	komplet opbygning
Serie	Workstation
Arbejdsplade, dybde	800 mm
Bredde	1500 mm
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	670 - 990 mm
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Farve overflade arbejdsplade	mørkegrå
Arbejdsplade, tykkelse	40 mm
Højdeindstilling, arbejdsplads	670 – 990 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	40 mm
Højdeudligning	25 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkttype

Arbejdsbord