

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel med mørkegrå Eluplan-plade, Længde: 2000/2mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920012 2000/2
GTIN	4067263001379
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Workstation eLevel – trinløs elektrisk højdeindstilling. Højdeindstilling med elektronisk betjeningspanel. Betjeningspanel med display og memoryfunktion. Ved betjening tilpasses **højden af hele arbejdspladsen.**

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016, **kan ikke konfigureres.**

Løftesøjle eloxeret aluminium, **kan ikke konfigureres.**

Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 **pulverlakeret, ikke konfigureres.**

Bemærk:

- **Bemærk ved anvendelse af kabinetter til montering under bordpladen, at kabinettet ikke må overskride en maksimal højde på 500 mm.**
- **Vigtigt: Anvend forskydelige plader nr. 920350 ved opstilling på række (fare for klemning).**

Størrelserne med .../2 er udført med en anden løfteenhed. De tekniske data svarer til de tidligere løfteenheder med mindre afvigelser. Betjeningspanelet ser anderledes ud på disse størrelser, men fungerer på samme måde.

- **Angivelse af disse artikelnumre kun efter forudgående konsultation med teknisk indkøbsafdeling P93, tlf. +49 89 8391 9165, da den aktuelle tilgængelighed skal kontrolleres.**
- **Overhold den maksimale bæreevne – den må under ingen omstændigheder overskrides! Særligt vigtigt i planlægningen af stolpekonstruktioner.**

Teknisk beskrivelse

Nominel spænding	250 V
Arbejdsplade, tykkelse	40 mm
Princip for højdeindstilling	komplet opbygning
Dybde	800 mm
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	ja
Model	eLevel
Overflade, bordplade	Belægning antistatisk, yderst slidstærk, middelhård, ikke lysægte
Materiale, bordplade	Eluplan
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	670 - 990 mm
Bredde	2000 mm
Arbejdsplade, dybde	800 mm
Stiktype indgang	F
Højdeindstilling, trinløs	ja
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Belægning, tykkelse	2 mm
Belægning, bordplade	Eluplan (kunststof), (linoleumsbelægning)
Serie	Workstation
Farve overflade arbejdsplade	mørkegrå
Vægt	93 kg
Højdeindstilling, arbejdsplads	670 – 990 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	40 mm
Højdeudligning	25 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkttype

Arbejdsbord