

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel med Eterlux-plade, lys, Længde: 1000/2mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920014 1000/2
GTIN	4067263001386
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Workstation eLevel – trinløs elektrisk højdeindstilling. Højdeindstilling med elektronisk betjeningspanel. Betjeningspanel med display og memoryfunktion. Ved betjening tilpasses **højden af hele arbejdspladsen.**

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016, **kan ikke konfigureres.**

Løftesøjle eloxeret aluminium, **kan ikke konfigureres.**

Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 **pulverlakeret, ikke konfigureres.**

Bemærk:

- **Bemærk ved anvendelse af kabinetter til montering under bordpladen, at kabinettet ikke må overskride en maksimal højde på 500 mm.**
- **Vigtigt: Anvend forskydelige plader nr. 920350 ved opstilling på række (fare for klemning).**

Størrelserne med .../2 er udført med en anden løfteenhed. De tekniske data svarer til de tidligere løfteenheder med mindre afvigelser. Betjeningspanelet ser anderledes ud på disse størrelser, men fungerer på samme måde.

- **Angivelse af disse artikelnumre kun efter forudgående konsultation med teknisk indkøbsafdeling P93, tlf. +49 89 8391 9165, da den aktuelle tilgængelighed skal kontrolleres.**
- **Overhold den maksimale bæreevne – den må under ingen omstændigheder overskrides! Særligt vigtigt i planlægningen af stolpekonstruktioner.**

Teknisk beskrivelse

Materiale, bordplade	Eterlux
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Farve overflade arbejdsplade	lysegrå
Arbejdsplade, dybde	800 mm
Princip for højdeindstilling	komplet opbygning
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	ja
Belægning, tykkelse	2,7 mm
Højdeindstilling, trinløs	ja
Overflade, bordplade	Meget ridse- og varmebestandig belægning
Vægt	70 kg
Serie	Workstation
Arbejdsplade, tykkelse	40 mm
Nominal spænding	250 V
Dybde	800 mm
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	670 - 990 mm
Model	eLevel
Stiktype indgang	F
Bredde	1000 mm
Belægning, bordplade	Eterlux (melamin / fenolharpiks)
Højdeindstilling, arbejdsplads	670 – 990 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	40 mm
Højdeudligning	25 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord

