

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel med Eterlux-plade, lys, Længde: 2000/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920014 2000/2
GTIN	4067263001409
Artikelklasse	91P

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Workstation eLevel** – trinløs elektrisk højdeindstilling. Højdeindstilling med elektronisk betjeningspanel. Betjeningspanel med display og memoryfunktion. Ved betjening tilpasses **højden af hele arbejdspladsen.**

**Lakering:**

**Fodstykke** antracit RAL 7016, **kan ikke konfigureres.**

**Løftesøjle** eloxeret aluminium, **kan ikke konfigureres.**

**Side- og bagvæg** lysegrå RAL 7035 **pulverlakeret, ikke konfigureres.**

**Bemærk:**

- **Bemærk ved anvendelse af kabinetter til montering under bordpladen, at kabinettet ikke må overskride en maksimal højde på 500 mm.**
- **Vigtigt: Anvend forskydelige plader nr. 920350 ved opstilling på række (fare for klemning).**

Størrelserne med .../2 er udført med en anden løfteenhed. De tekniske data svarer til de tidligere løfteenheder med mindre afvigelser. Betjeningspanelet ser anderledes ud på disse størrelser, men fungerer på samme måde.

- **Angivelse af disse artikelnumre kun efter forudgående konsultation med teknisk indkøbsafdeling P93, tlf. +49 89 8391 9165, da den aktuelle tilgængelighed skal kontrolleres.**
- **Overhold den maksimale bæreevne – den må under ingen omstændigheder overskrides! Særligt vigtigt i planlægningen af stolpekonstruktioner.**

**Teknisk beskrivelse**

Farve overflade arbejdsplade	lysegrå
Model	eLevel
Princip for højdeindstilling	komplet opbygning
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	670 - 990 mm
Materiale, bordplade	Eterlux
Nominel spænding	250 V
Vægt	93 kg
Stiktype indgang	F
Serie	Workstation
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	ja
Bredde	2000 mm
Arbejdsplade, dybde	800 mm
Dybde	800 mm
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Belægning, tykkelse	2,7 mm
Arbejdsplade, tykkelse	40 mm
Højdeindstilling, trinløs	ja
Belægning, bordplade	Eterlux (melamin / fenolharpiks)
Overflade, bordplade	Meget ridse- og varmebestandig belægning
Højdeindstilling, arbejdsplads	670 – 990 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	40 mm
Højdeudligning	25 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord

