

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel+ med mørkegrå Eluplan-plade, Længde: 1500/2mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920022 1500/2
GTIN	4067263001454
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Workstation eLevel+ trinløs elektrisk højdeindstilling. Højdeindstilling med elektronisk betjeningspanel. Betjeningspanel med display og memoryfunktion. Ved betjening tilpasses bordpladens højde.

Lakering:

Fodstykke antracit RAL 7016, **kan ikke konfigureres.**

Løftesøjle eloxeret aluminium, **kan ikke konfigureres.**

Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 **pulverlakeret, ikke konfigureres.**

Bemærk:

- **Bemærk ved anvendelse af kabinetter til montering under bordpladen, at kabinettet ikke må overskride en maksimal højde på 500 mm.**
- **Vigtigt: Anvend forskydelige plader nr. 920350 ved opstilling på række (fare for klemning).**

Størrelserne med .../2 er udført med en anden løfteenhed. De tekniske data svarer til de tidligere løfteenheder med mindre afvigelser. Betjeningspanelet ser anderledes ud på disse størrelser, men fungerer på samme måde.

- **Angivelse af disse artikelnumre kun efter forudgående konsultation med teknisk indkøbsafdeling P93, tlf. +49 89 8391 9165, da den aktuelle tilgængelighed skal kontrolleres.**
- **Overhold den maksimale bæreevne – den må under ingen omstændigheder overskrides! Særligt vigtigt i planlægningen af stolpekonstruktioner.**

Teknisk beskrivelse

Model	eLevel+
Farve overflade arbejdsplade	mørkegrå
Serie	Workstation
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	670 - 990 mm
Nominal spænding	250 V
Princip for højdeindstilling	kun med arbejdsplade
Dybde	800 mm
Overflade, bordplade	Belægning antistatisk, yderst slidstærk, middelhård, ikke lysægte
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	ja
Højdeindstilling, trinløs	ja
Materiale, bordplade	Eluplan
Arbejdsplade, tykkelse	40 mm
Arbejdsplade, dybde	700 mm
Belægning, bordplade	Eluplan (kunststof), (linoleumsbelægning)
Belægning, tykkelse	2 mm
Stiktype indgang	F
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Højde med bagvæg	1000 mm
Vægt	90 kg
Bredde	1500 mm
Højdeindstilling, arbejdsplads	670 – 990 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	40 mm
Højdeudligning	25 mm

Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord