

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel+ med Eterlux-plade, lys, Længde: 1000/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920024 1000/2
GTIN	4067263001478
Artikelklasse	91P

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Workstation eLevel+** trinløs elektrisk højdeindstilling. Højdeindstilling med elektronisk betjeningspanel. Betjeningspanel med display og memoryfunktion. Ved betjening tilpasses bordpladens højde.

**Lakering:**

**Fodstykke** antracit RAL 7016, **kan ikke konfigureres.**

**Løftesøjle** eloxeret aluminium, **kan ikke konfigureres.**

**Side- og bagvæg** lysegrå RAL 7035 **pulverlakeret, ikke konfigureres.**

**Bemærk:**

- **Bemærk ved anvendelse af kabinetter til montering under bordpladen, at kabinettet ikke må overskride en maksimal højde på 500 mm.**
- **Vigtigt: Anvend forskydelige plader nr. 920350 ved opstilling på række (fare for klemning).**

Størrelserne med .../2 er udført med en anden løfteenhed. De tekniske data svarer til de tidligere løfteenheder med mindre afvigelser. Betjeningspanelet ser anderledes ud på disse størrelser, men fungerer på samme måde.

- **Angivelse af disse artikelnumre kun efter forudgående konsultation med teknisk indkøbsafdeling P93, tlf. +49 89 8391 9165, da den aktuelle tilgængelighed skal kontrolleres.**
- **Overhold den maksimale bæreevne – den må under ingen omstændigheder overskrides! Særligt vigtigt i planlægningen af stolpekonstruktioner.**

## Teknisk beskrivelse

Serie	Workstation
Nominel spænding	250 V
Arbejdsplade, dybde	700 mm
Vægt	78 kg
Farve overflade arbejdsplade	lysegrå
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	670 - 990 mm
Model	eLevel+
Højdeindstilling, trinløs	ja
Bredde	1000 mm
Belægning, tykkelse	2,7 mm
Arbejdsplade, længde	1000 mm
Arbejdsplade, tykkelse	40 mm
Belægning, bordplade	Eterlux (melamin / fenolharpiks)
Stiktype indgang	F
Princip for højdeindstilling	kun med arbejdsplade
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	ja
Materiale, bordplade	Eterlux
Overflade, bordplade	Meget ridse- og varmebestandig belægning
Dybde	800 mm
Højde med bagvæg	1000 mm
Højdeindstilling, arbejdsplads	670 – 990 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	40 mm
Højdeudligning	25 mm

Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsbord