



Mangetandet skruebit, 1/2 tomme, lang, Til skruer: M12



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 642913 M12 |
| GTIN | 4062406235574 |
| Artikelklasse | 62A |

Beskrivelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til XZN-skruer.

Norm:

DIN 2324

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------|--------------------|
| Ø indgangsside | 22 mm |
| Længde | 140 mm |
| Drivfirkant | 1/2 tomme |
| Drivprofil | Flertandet bit |
| Materiale | Krom-vanadium-stål |
| Overflade | forkromet |
| Produkttype | Topnøgleindsats |

