

**Garant****GARANT Diabolo HM-radiusfræser HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	207362 5
GTIN	4045197600110
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse****Udførelse:****GARANT Diabolo:**

Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner.

Tolerance: Radiuskontur =  $\pm 0,005$  mm.**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	5 mm
Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål < 65 HRC	0,048 mm
Tilspænding $f_z$ til kopifræsning i stål < 65 HRC	0,048 mm
Antal tænder Z	2
Skaft-Ø $D_s$	5 mm
Samlet længde L	75 mm
Skærlængde $L_c$	9 mm
Spiralvinkel	30 grader
Radius R	2,5 mm
Serie	Diabolo
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	H

Tolerance, nom. Ø	f8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,05×D ved kopifræsning
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,2×D ved beskæring
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	rød
Produkttype	Helradius- og kuglefræsere

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
Stål < 50 HRC	egnet	190 m/min	H
Stål < 55 HRC	egnet	170 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	150 m/min	H
Stål < 65 HRC	egnet	110 m/min	H
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		