



PU-spiralslange 1/4 tomme med sikkerhedsstålkobling eSafe Ø 8×12 mm, Anvendelig slangelængde: 2m



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080240 2
GTIN	7391390097453
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-spiralslange med god fjederreturkraft. Temperaturbestandig fra - 20 / + 60°C. PU-spiralslange 1/4 tomme med sikkerhedsstålkobling eSafe Ø 8 x 12 mm 2 m ISO B.

Leveringsomfang:

Inklusive **sikkerheds**-stål-hurtigkobling nr.080285 og stål-nippel nr.080290.

Teknisk beskrivelse

Indvendig slange-Ø	8 mm
Udvendig slange-Ø	12 mm
Materiale	PU-spiralslange
Farve	blå
Anvendelig slangelængde	2 m
Tilslutning, lynkobling	1/4 tommer
maks. driftstryk	10 bar
Tilslutning, stiknippel	1/4 tommer

maks. sprængtryk	35 bar
Produkttype	Slange

Tilbehør

SikkerhedskoblingerUdvendigt gevind Udvendigt tilslutningsgevind 1/4 tommer	080285 1/4
Nippel med udvendigt gevindSæt 5 dele Udvendigt tilslutningsgevind 1/4 tommer	080290 1/4