



Sikkerhedskoblinger Udvendigt gevind, Udvendigt tilslutningsgevind: 3/8tommer



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080285 3/8
GTIN	7391390044792
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Trykluft-**stålkoblingerne** har så mange fordele sammenlignet med standardkoblinger i messing:

- **Enkel enhåndsbetjening med lav koblingskraft.**
- **Høj gennemstrømningsrate takket være ekstremt lav tryktab.**
- **Lang levetid takket være overfladebehandlede og hærdede komponenter med snævre produktionstolerancer.**
- **Rentabilitet – tilbagebetalingstiden udgør maks. 2år.**

Sikkerhedskoblingen eSafe svarer til ISO-standard 4414 og EN 983. Der udluftes først (sikkerhed, pga. ingen omkringflyvende slangeender) og frakobles derefter. Ny, forbedret enhåndsbetjening.

Gennemstrømning: 2250 L/min, maks. driftstryk 16 bar.

Anvendelse:

Giver øget effekt, forbedret rentabilitet og højere sikkerhed i industrielle tryklufthanlæg.

Bemærk:

CEJN-serien 320 svarer til eurostandard 7.6 (nom. Ø 7,6 mm, europrofil) og er kompatibel med alle almindelige systemer.

Teknisk beskrivelse

Udvendigt tilslutningsgevind	3/8 tommer
maks. driftstryk	16 bar
Materiale	Stålkobling

Gennemstrømningsværdi	2250 l/min
Produkttype	Kobling