



PU-spiralslange 1/4 tomme med sikkerhedsstålkobling eSafe Ø 8×12 mm, Anvendelig slangelængde: 4m



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080240 4
GTIN	7391390108173
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-spiralslange med god fjederreturkraft. Temperaturbestandig fra - 20 / + 60°C. PU-spiralslange 1/4 tomme med sikkerhedsstålkobling eSafe Ø 8 x 12 mm 4 m ISO B.

Leveringsomfang:

Inklusive **sikkerheds**-stål-hurtigkobling nr.080285 og stål-nippel nr.080290.

Teknisk beskrivelse

maks. driftstryk	10 bar
Farve	blå
Tilslutning, lynkobling	1/4 tommer
Anvendelig slangelængde	4 m
Tilslutning, stiknippel	1/4 tommer
Materiale	PU-spiralslange
Udvendig slange-Ø	12 mm
Indvendig slange-Ø	8 mm
maks. sprængtryk	35 bar

Produkttype

Slange

TilbehørSikkerhedskoblingerUdvendigt gevind Udvendigt
tilslutningsgevind 1/4 tommer

080285 1/4

Nippel med udvendigt gevindSæt 5 dele Udvendigt
tilslutningsgevind 1/4 tommer

080290 1/4