

Garant**Fasfræser 45°, med gevind, Ø D: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216102 25
GTIN	4045197469946
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	20,7 mm
passende vendeskærsplatter	SD.. 090308
Skær-Ø D _c	25 mm
Holdegevind M	M12
Maks. affasnings-Ø D _{maks}	37,3 mm
Vendeplatteskruesæt	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Mindste indkørings-Ø D _{min}	37,5 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Samlet længde L _{i alt}	35 mm
Udhængslængde L ₁	23 mm
Antal skær Z	2

Skaftudførelse	med gevind
Rejfevinkel, baglæns	45 grader
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt10 dele	219805
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt10 dele	219804
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8